


EA300A-10～AA-30（ツインホース[熔接器用]）

溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。

そこで、取扱いが便利のように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。



酸素ホース 青色

アセチレンガスホース 赤色



●ご使用の際は図のようにホースを分離して金具を取り付けてください。

品番	内径・外径寸法 (mm)		補強層		使用圧力(Mpa)		概略重量 (g/m)	長さ (m)
	酸素ホース	アセチレンホース	酸素ホース	アセチレンホース	酸素ホース	アセチレンホース		
EA300A-10	8.0 × 14.4	8.0 × 14.4	2S	2S	2.0	0.15	370	10
EA300A-20								20
EA300AA-10	8.0 × 14.4	9.5 × 15.9	2S	2S	2.0	0.15	348	10
EA300AA-20								20
EA300AA-30								30