

マイルドホース+Qジョイント ロック機構なし

ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。

軽量溶断ホース

【特長】

- 超軽量(従来ホースの1/2)
- 柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)
- 作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

■主な仕様

使用ガス	酸素+アセチレン、プロパン等
使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(ジョイントが破壊する最小圧力値)
使用温度	-10~+60℃
接続形状	Qジョイント又は、チヨコック付

*各ガス専用のホースを必ずご使用下さい。

*軽量溶断ホースには、スプリング付もあります。

■アクセサリ

*マイルド用1本物ホース口

M-4



*マイルド用
ホースバンド
SGL-8-12



軽量溶断ホース	品名	長さ	型式	品番	質量(kg)
	標準品	4M	Q-4M	082500	0.6
	ゲージノット + トーチプラグ付	10M	Q-10M EA300AC-10	082501	1.5
		20M	Q-20M EA300AC-20	082502	3.1
		30M	Q-30M EA300AC-30	082503	5.8
		50M	Q-50M	082504	8.5