


継手付軽量ホース(ガス溶断専用)

マイルドホース + Qジョイント (ロック機構なし)

ミニ・カプラ (日東工器(株)製) と互換性が有ります。

軽量手元ホース	品名	長さ	型式	品番	質量(kg)
	Qジョイント付 手元セット	2M	TQ-2M	082515	0.7
		4M	TQ-4M	082516	1.2
	Qジョイント付 手元セット トーチソケットなし	2M	TQ-2M Sナシ	082536	0.6
		4M	TQ-4M Sナシ	082537	1.1

軽量溶断ホース	品名	長さ	型式	品番	質量(kg)
	標準品 ゲージソケット + トーチプラグ付	4M	Q-4M	082500	1.4
		10M	Q-10M	082501	3.0
		20M	Q-20M	082502	5.6
		30M	Q-30M	082503	8.2
		50M	Q-50M	082504	13.4
	ゲージソケット、 トーチプラグ無し	4M	Q-4M PSナシ	082521	1.2
		10M	Q-10M PSナシ	082522	2.8
		20M	Q-20M PSナシ	082523	5.4
		30M	Q-30M PSナシ	082524	8.0
		50M	Q-50M PSナシ	082525	13.2
	ゲージ側スプリング付 ゲージソケット + トーチプラグ付	10M	QS-10M	082542	3.1
		20M	QS-20M	082543	5.7
		30M	QS-30M	082544	8.3
		50M	QS-50M	082545	13.5
		-	-	-	-
	ゲージ側スプリング付 ゲージソケット、 トーチプラグ無し	10M	QS-10M PSナシ	082554	2.9
		20M	QS-20M PSナシ	082555	5.5
		30M	QS-30M PSナシ	082556	8.1
		50M	QS-50M PSナシ	082557	13.3
		-	-	-	-
	両端スプリング付 ゲージソケット + トーチプラグ付	10M	QSS-10M	082566	3.1
		20M	QSS-20M	082567	5.7
		30M	QSS-30M	082568	8.3
		50M	QSS-50M	082569	13.5
		-	-	-	-
	両端スプリング付 ゲージソケット、 トーチプラグ無し	10M	QSS-10M PSナシ	082578	3.0
		20M	QSS-20M PSナシ	082579	5.6
		30M	QSS-30M PSナシ	082580	8.2
		50M	QSS-50M PSナシ	082581	13.4
		-	-	-	-
	ミニセーブ付 ゲージソケット付	10M	Q-10M ミニ付	082590	3.0
		20M	Q-20M ミニ付	082591	5.6
		30M	Q-30M ミニ付	082592	8.2
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	ミニセーブ付 ゲージ側スプリング付 ゲージソケット付	10M	QS-10M ミニ付	082599	3.1
		20M	QS-20M ミニ付	082600	5.7
		30M	QS-30M ミニ付	082601	8.3
		-	-	-	-
		-	-	-	-

IX

溶断用ホース・継手