

EA300AX-2~5仕様

※全て廃番になりました。

仕様	 <p>コアチューブ</p> <p>カバー</p> <p>特殊樹脂で 高圧に耐える。</p> <p>特殊合成繊維ブレード 2P (補強層)</p>		
	EA300AX-2	EA300AX-3	EA300AX-5
適用ガス	窒素(N <sub>2</sub> )、アルゴン(Ar)		
使用圧力	max 147kg/cm <sup>2</sup>		
適用温度	-40~+70℃		
ホースサイズ	φ 12.9×φ 6.3		
容器側接続	M16 P1.5 (右)袋ナット		
出口側接続	RC1/4" (PT1/4"メス)		
最小曲げ半径	50mm		
試験圧力	450kg/cm <sup>2</sup>		
補強層	2P		
全長	2m	3m	5m
ホース色	グレー(灰色)		