

EA300BB-14

(ガス用カプラー 熔接器側)

材質 ソケット:真鍮製
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス

適用ガス アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス

使用温度 -10 ~ +60

使用圧力 1MPa以下

破壊圧力 3MPa

接続ネジ M16XP1.5 (左メネジ)



(接続例)

