

EA300BB-4

(酸素用カプラー 調整器側)

材質 ソケット:真鍮製
パッキン:ニトリルゴム
スプリング:ステンレス

適用ガス 酸素

使用温度 -10 ~ +60

使用圧力 1MPa以下

破壊圧力 3MPa

接続ネジ M16XP1.5 (右ネジ)

カプラー (酸素用プラグがささります。)



メネジ部 (溶接器の酸素側接続口にねじ込みます。)

(接続例)

