

EA300BK-1
(プロパン用2又火口)

- プロパン(プロピレン)ガス及び天然ガス(13A)用 火口
 - M6 × P1.0
 - 全長 135mm
 - 穴径 2.0mm
 - 材質 Cu+BsBM(銅+真鍮)
 - ロー付け箇所が隙間の狭いところに最適です。
- ※EA300M,MB,M-4の吹管に使用できます。**

