

パワートーチ RZ-710

経済的なカセットガスを
燃料にしたパワートーチ。

2.1kW <1,820kcal/h>

集中炎



時代焼き



点火後約2分間のプレヒート
(予備加熱)で連続約30秒間の
逆さ使用が可能



ボンベのデザインが
変わりました。



優れた耐風性能で、配管工事や板金作業等のプロユースからDIYや
レジャー、料理の焦げ目付等あらゆるユーザーに応えます。



適合ボンベ/カセットガス式

RZ-760

EA303FA-20

オール
ラウンド
モデル




集中炎



22
mm
火口径



1,300°C
火炎温度



パートタイム
逆さ使用可能
プレヒート必要

パワートーチ RZ-710S (バーナー本体のみ)



※ 容器(ボンベ)は付いて
おりません。
別途お買い求めください。

製品概要

製品仕様

関連商品

優れた耐風性能で、配管工事や板金作業等のプロユースからDIYやレジャー、料理の焦げ目付等あらゆるユーザーに応えます。

●外形寸法

長さ150×幅50×高さ75mm（本体のみ）

●重量

250g（本体のみ）

●ガス消費量

154g/h（RZ-760使用時）※1 EA303FA-20

●燃焼時間

約1時間30分（RZ-760使用時）※2 EA303FA-20

●発熱量

2.1kW（1,820kcal/h）（RZ-760使用時）※1 EA303FA-20

●火口径

φ22mm（外径）

●火炎温度

1,300℃

●点火方式

圧電点火方式

●付属品

専用容器（ボンベ）RZ-760 1本 EA303FA-20

備考

※1 10分間の連続燃焼データを1時間に換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

製品概要

製品仕様

関連商品

適合ポンペ

パワーガスCB RZ-760 EA303FA-20

適合ポンペについて

右の新富士バーナー製
ポンペ(カセットガスタイプ)が
ご使用になれます。



CB缶



ST-700

EA913BF-1



ST-760

EA913BF-2



RZ-760

EA303FA-20



GT-700

EA303YF-11



GT-760

EA303YF-12