

パワートーチ RZ-720E

カセットガス式タイプで
クラスNo.1火力のパワートーチ。



2.2kW <1,900kcal/h> ※2

棒状炎



点火後約2分間のプレヒート
(予備加熱)で連続約30秒間の
逆さ使用が可能

太い炎で広範囲の加熱に最適。炎の火足が短く、手前の対象物のみを強力に加熱できます。

オール
ラウンド
モデル



22
mm
火口径

1,300℃
火炎温度

パートタイム
逆さ使用可能
プレヒート必要



適合ボンベ/カセットガス式

RZ-760

EA303FA-20

用途



凍結解凍作業



時代焼き



ロウ付



炭の火

パワートーチ RZ-720 (バーナー本体のみ)

※点火装置なし

- ※ 製品仕様は圧電点火装置と容器(ポンペ)が付いていない事を除きRZ-720Eと共通です。ポンペは別途お買い求めさい。



パワートーチ RZ-720ES

- ※ 製品仕様はRZ-720Eと共通です。ただし容器(ポンペ)は付いておりません。別途お買い求めください。



- ※ 点火の際はライター等をご使用ください。

製品概要

製品仕様

関連商品

太い炎で広範囲の加熱に最適。炎の火足が短く、手前の対象物のみを強力に加熱できます。

カセットガス式タイプでクラスNo.1のパワートーチ

●外形寸法

長さ130×幅40×高さ70mm（本体のみ）

●重量

156g（本体のみ）

●ガス消費量

160g/h（RZ-760使用時）※1 EA303FA-20

●燃焼時間

約1時間30分（RZ-760使用時）※2 EA303FA-20

●発熱量

2.2kW（1,900kcal/h）（RZ-760使用時）※1 EA303FA-20

●火口径

φ22mm（外径）

●火炎温度

1,300℃

●点火方式

圧電点火方式（RZ-720を除く）

●付属品

専用容器（ボンベ）RZ-760 1本 EA303FA-20

備考

※1 10分間の連続燃焼データを1時間に換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

製品概要

製品仕様

関連商品

適合ポンペ

パワーガスCB RZ-760 EA303FA-20

適合ポンペについて

右の新富士バーナー製
ポンペ(カセットガスタイプ)が
ご使用になれます。



CB缶



ST-700

EA913BF-1



ST-760

EA913BF-2



RZ-760

EA303FA-20



GT-700

EA303YF-11



GT-760

EA303YF-12