

EA303FA-20 パワーガス

- 成分…液化ブタン、液化プロパン
- 内容量…240g(1本あたり)
- サイズ…φ68×199mm
- 重量…340g(1本あたり)
- 適用トーチ… EA303FA-11



(3本組)



液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。

注意

プレヒート(予備加熱)なしで使用すると、生ガスが出やすくなります。生ガスが出ると写真の様に赤く燃え上がり、やけど・火災の恐れがあります。点火後は2分間のプレヒートを行ってから使用してください。

※点火後2分間のプレヒートで連続約30秒間の逆さ使用ができます。(使用環境によって時間は異なります。)



注意

・このボンベは対応品以外の製品には使用しないで下さい。ガス漏れなどの恐れがあります。

警告 破裂注意

加熱により破裂する恐れがありますので、以下の様な行為は禁止します。

- ・こんろで炭の火を起こす。
 - ・ボンベを火の中に投げ入れる。
 - ・ボンベをストーブ、ファンヒーターなど熱気のあたる所や直射日光の当たる場所、また高温になる場所に放置する。
- ※特に自動車内は非常に高温になりますので注意してください。
- ・ボンベが40℃以上になる場所で使用する。
 - ・ボンベを電磁調理器の上に置く。

警告

- ・ボンベは完全に使い切ってから、他のゴミと区分して捨ててください。清掃車の火災などの恐れがあります。
- ・ボンベのガスを故意に吸い込む事は厳禁です。酸欠の為、窒息死します。
- ・使用しない時は、ボンベは40℃以下の湿度の少ない場所にキャップをして保管してください。また容器は時々点検して錆が発生している場合には出来るだけ早く使用してください。
- ・ボンベは器具の取扱説明書に従い、正しくセットして使用してください。
- ・使用後は必ず器具を取り外してください。
- ・ボンベに強い衝撃を与えたり、落下させたりしないで下さい。
- ・使用済容器に再度ガスを充填することは禁じられています。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。