

パワートーチ RZ-820S・820B
EA303FA-3

POWER TORCH

パワートーチ
RZ-820S (シルバーボディ) / 820B (ブラックボディ)

シンプルで使い勝手がよい
軽量・頑丈なボディ!!

スパイラル集中炎

2.3kW <2,000kcal/h> *2 *4

パイプの裏まで炎が回り込む

ハンダ付、ロウ付

固着したナット外し



適合ポンベ/ねじ込み式

RZ-850/RZ-860

軽量
モデル

16mm
火口径

1,500~
1,700℃
炎温度

フルタイム
炎で使用
可能

EA303FA-10

適合ポンベについて

右の新富士バーナー製
ポンベ(ねじ込み式タイプ)が
ご使用になれます。

ねじ込み缶



EA303FA-10

EA303YF-16



RZ-850



RZ-860



KC-860



KC-870



ST-720

製品概要

製品仕様

関連商品

1,500~1,700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラス※のパワートーチ。
操作性の高い点火ボタンと頑丈な金属本体（ダイカスト）で作業性に優れています。

※RZ-850使用時

●外形寸法

長さ150×幅25×高さ50mm（本体のみ）

●重量

130g（本体のみ）

●ガス消費量

169g/h（RZ-850使用時）※1

●燃焼時間

約1時間30分（RZ-850使用時）※2

●発熱量

2.3kW（2,000kcal/h）（RZ-850使用時）※1

2.7kW（2,300kcal/h）（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

●火口径

φ16mm（外径）

●火炎温度

1,500～1,700℃

●点火方式

圧電点火方式

●付属品

専用容器（ボンベ）RZ-850 1本

備考

※1 10分間の連続燃焼データを1時間に換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

製品概要

製品仕様

関連商品

適合ポンペ

パワーガス・プロ レギュラー RZ-850

業務用パワーガス・プロ RZ-860 EA303FA-10