

パワートーチ RZ-811 EA303FA-4

POWER TORCH

パワートーチ
RZ-811

ヨコ型トーチ最強クラス※のハイパワーを持續する、
プロの作業向きパワートーチ。



適合ポンペ/ねじ込み式

RZ-850/RZ-860

EA303FA-10

パワフル
モデル



※国内で流通しているねじ込み式のポンペを使用したガストーチで日本及び世界ブランドのカタログデータより(2012年7月1日現在)

適合ポンベについて

右の新富士バーナー製ポンベ（ねじ込み式タイプ）がご使用になれます。

ねじ込み缶



EA303FA-10



RZ-850



RZ-860



KC-860



KC-870

EA303YF-16



ST-720

製品概要

製品仕様

関連商品

寒冷地対応の専用ポンベ（RZ-860）を使用したプロの作業向きパワートーチ。極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
EA303FA-10

点火直後から逆さ使用が出来、1400℃～1600℃の強力な集中炎を発する本格派バーナー。

●外形寸法

長さ160×幅30×高さ60mm（本体のみ）

●重量

210g（本体のみ）

●ガス消費量

236g/h（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

●燃焼時間

約1時間30分（RZ-860使用時）※2 EA303FA-10

●発熱量

3.3kW（2,800kcal/h）（RZ-860使用時）※1 EA303FA-10

2.4kW（2,100kcal/h）（RZ-850使用時）※1

●火口径

φ22mm（外径）

●火炎温度

1,400～1,600℃

●点火方式

圧電点火方式

●付属品

専用容器（ボンベ）RZ-860 1本 EA303FA-10

備考

※1 10分間の連続燃焼データを1時間に換算したものです。

※2 30分間の連続燃焼データより換算したものです。

製品概要

製品仕様

関連商品

適合ポンペ

業務用パワーガス・プロ RZ-860 EA303FA-10

パワーガス・プロ レギュラー RZ-850