

O2トーチ OT-3000

EA303FB



製品概要

製品仕様

関連商品

O2トーチ小型酸素溶接バーナー 酸素ボンベ2本とLPGボンベを燃料とし、3,000℃の超高温火炎を発生します。

3種類のノズルがセットされ用途に合わせて使い分けできます。金属、貴金属のロウ付、彫金、ガラス細工、アクリルの切断面のならしなどプロの作業～DIYの道具として多彩に使用できます。

製品概要

製品仕様

関連商品

●セット内容

本体：1（圧力メーター1個付）、ペントーチ：1（ツインチューブ付）、スタンド：1、ノズル1.2.3番：各1、O2カートリッジボンベ：2、LPGカートリッジボンベ：1

●パッケージサイズ

350×330×120mm

●重量

0.85kg

●O2内容量

8.3L（ボンベ1本）

●ブタンガス内容量

50g（ボンベ1本）

製品概要

製品仕様

関連商品

交換パーツ

O2トーチ専用ノズル (2個入り) OT-N1/OT-N2/OT-N3 EA303FB-1/EA303FB-2/EA303FB-3

O2カートリッジポンペ CO-9000 EA303FB-11

LPGカートリッジポンペ CL-50 EA303FB-12