

## EA303HC ガス式半田ごてキット

- ◆ 仕様 ・最高温度：750℃ ・タンク容量：38ml
- ・使用時間：約100分 ・サイズ：190 × Φ27mm ・本体重さ 135g
- ・こて先：トーチ(ノズル径：Φ20mm)

