

フィールドチャッカー ST-431

EA303YF-6



製品概要

製品仕様

関連商品

幅広火口でソフトな炎。炭の跳ね返りも少なく安全。

着火しにくい備長炭の火起しにも最適な幅広火口を使用。さらに着火剤に比べ安全・確実、しかも経済的に火起こしができます。

専用容器（ボンベ）1本での使用時間は約90～110分。1kgの炭を約15回、火起こしができます。

※圧電点火方式ではありませんので、点火の際はライター等をご使用ください。

フルタイム逆さ使用可能

点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず安全です。

●寸法

長さ220×高さ67×幅60mm（収納時、ポンベ除く）、長さ350×高さ100×幅60mm（使用時、ポンベ除く）

●重量

155g（本体のみ）

●発熱量※1

1.65kW（1,420kcal/h）

●ガス消費量※2

120g/h

●使用燃料

ST-720 EA303YF-16

●燃焼時間※2

約90～110分（条件により異なります）

備考

ポンベ（ST-720）1本付 EA303YF-16

※1 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。

※2 気温25℃無風状態で点火後から10分間の燃焼データより算出。

製品概要

製品仕様

関連商品

対応容器

フィールドチャッカー専用ポンペ ST-720 EA303YF-16

適合ポンベについて

右の新富士バーナー製
ポンベ(ねじ込み式タイプ)が
ご使用になれます。

ねじ込み缶



EA303FA-10



RZ-850



RZ-860



KC-860



KC-870

EA303YF-16



ST-720