



## ■ 草焼バーナーの選び方

燃料	品番	1㎡(平米)の 草焼時間 <sup>※1</sup> 草丈約15cm	除草(広さ)の目安					
			10坪 (約33㎡)	20坪 (約66㎡)	30坪 (約99㎡)	40坪 (約132㎡)	50坪 (約165㎡)	60坪 (約198㎡)
カセットガス式	KB-110	約23分00秒	コケの除去、炭の火起こし			使用に最適な坪数の目安です。 使用可能な坪数の目安です。		
	KB-120	約2分50秒	ご家庭での害虫駆除					
ボンベ式 灯油式	KB-200 (KB-200L)	約3分00秒	草刈機が使えない場所の除草					
	KP-50E	約2分45秒	解氷、融雪作業					
	KB-210 (KB-210L)	約2分15秒	土壌の殺虫、殺菌					
	KB-220	約1分50秒	田畑の殺虫、殺菌					
	KB-300 (KB-300G)	約1分20秒						

※1 草の種類や自然状況などにより時間は異なります。記載数値は機種による能力比較の目安です。

## ■ 草焼バーナー製品仕様

カセットガス式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	寸法(mm)長さ×幅×高さ	重量(kg)	使用燃料	使用時間(分)	発熱量kW(kcal/h)	炎温度
KB-100 	幅50×120	180×50×70	0.26	カセットガス	約90	2.4(2,100)	1,300℃
KB-110 	幅60×260	150×60×740	0.41	カセットガス	約80	4.9(4,200)	1,300℃
KB-120 	φ50×300	145×75×680	0.8	カセットガス	約10	25.6(22,000)	1,300℃

灯油式	製品仕様						
	火口径×炎長さ(mm)	全長(mm)	重量(kg)	使用燃料	燃料容量(ℓ)	連続使用可能時間(分)	発熱量kW(kcal/h)
KB-200 	φ50×300	930	2.0	灯油	0.85(タンク容量1.05)	約25~35	19.8(17,000)
KB-200L 	φ50×300	1,285	2.4	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約50~60	19.8(17,000)
KB-210 	φ60×400	960	2.1	灯油	1.4(タンク容量1.6)	約35~45	34.9(30,000)
KB-210L 	φ60×400	1,325	2.7	灯油	1.5(タンク容量1.7)	約40~50	34.9(30,000)
KB-220 	φ80×600	1,330	3.05	灯油	2.0(タンク容量2.2)	約20~30	54.7(47,000)
KB-300 	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	3.8	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50	70.9(61,000)
KB-300G 	φ80×600	1,170 (タンクホース除く)	4.1	灯油	3.2(タンク容量4.0)	約25~50	70.9(61,000)