FX-8803 ESD SAFE

ESD SAFE　RoHS対応　鉛フリーオススメ　修理○　デモ機

手動式はんだ送りこて

※Φ1mmガイドノズル付き

片手でラクにはんだ付けができる

はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけでできるため、もう一方の手で部品を押さえながらの作業も可能です。しかも手動のため作業者のペースではんだ付けができてセルラインに最適です。

接続できるステーション

FX-888D

FR-701

FX-889

FR-702

オプション

こて台
品番 C1437

仕　様 (EA304AJ-20)

品番	FX8803-01
消費電力	65W(26V)
設定温度範囲	50~480℃
付属こて先	3C型(品番T18-CF3)
ヒーター	セラミックヒーター
ガイドノズル	Φ1mm(Φ1以外はオプション)
使用はんだ径	Φ0.6、0.8、1、1.2、1.6mm
コード長さ	1.1m
外形寸法	170(W)×180(H)×23(D)mm
重量	207g(こて先3C型を付けた場合)

※重量はコードを除きます。

はんだ付け T18シリーズ こて先一覧

単位: mm

FX-8803に使用できるこて先は下記21種類に限定されます。

T18-S4	T18-SB	T18-B	T18-C08	T18-C1	T18-C2 T18-CF2※
					
T18-CSF25※	T18-C3 T18-CF3※	T18-C4 T18-CF4※	T18-C5	T18-I	T18-K
					
T18-D08	T18-D12	T18-S9	T18-D16	T18-D24	T18-D32
					

※印のこて先はカット面のみはんだめっき