

はんだこて/ステーションタイプ

HAKO FX-100 ESD SAFE



高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現
内層に大グラウンドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適
作業に応じて[マイクロはんだこて](#)がオプションで選択可能

品番 **(EA304AL)**
FX100-81

特徴 セット内容・仕様 こて先・ノズル 交換部品・オプション メンテナンス情報

セット内容

	品番	品名 / 仕様	FX100-81
	—	FX-100ステーション	○
	B2300	耐熱パッド	○
	B2387	電源コード	○
	FH800-81BY	こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き > ブルー	○
	FX1001-81	こて部 FX-1001	○
	B5007	断熱カバー グリーン	○
	B5008	断熱カバー グレー	○
	—	取扱説明書	○
	—	登録書 (3年保証)	○

※製品にはこて先が含まれておりません。ご希望のこて先を別途お買い求めください。

仕様

品番	FX100-81
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	28~85W
プラグ形状	2極接地型プラグ
設定温度範囲	T31-01シリーズ : 450℃ / T31-02シリーズ : 400℃ / T31-03シリーズ : 350℃
リップル温度	無負荷時±1.1℃

・ステーション部

出力	50W
周波数	13.56MHz
外形寸法	127(W)×150(H)×167(D)mm
重量	3kg

・こて部

こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	IH (高周波誘導加熱式)
コード長さ	1.3m
全長	190mm (T31-02D24、またはT31-03D24を付けた場合) 193mm (T31-01D24を付けた場合)
重量	31g (T31-02D24を付けた場合)

※全長と重量はコードを除きます。