

# EA304HB-80,-100,-150,-200,-300 電気半田こて

## 加工できる大型銅こて先

	W数	全長	こて先寸法	重量
EA304HB-80	80W	271mm	8	214g
EA304HB-100	100W	280mm	10	245g
EA304HB-150	150W	365mm	16	580g
EA304HB-200	200W	368mm	18	610g
EA304HB-300	300W	384.5mm	22	705g

こて先温度(参考値)

420 -450

〃

450 -500

〃

〃

こて先形状

I型

