

## EA304YA - 1 発泡スチロールカッター



### < 特長 >

ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。  
直線、曲線、薄ものも自由自在にカット。  
切り口はナイフやノコギリより一段と美しく滑らかです。

### < 仕様 >

電源 AC100V

発熱温度 MAX95

消費電力 8W

最大切断厚さ 100mm

ニクロム線(直径×長さ) 0.33×110mm

付属品 ACアダプター(コード120cm付)、ニクロム線スペア

連続使用時間(目安)・・・約30分

使用開始時間・・・5秒(目安)