

ステーション式発泡カッター



製品仕様

型番	定格電圧	二次電圧	消費電力	有効刃長	切断深度	ヒーター線	寸法	質量
HC-300F	AC-100V 50/60Hz	9V	45W	300mm	220mm	線径 ϕ 0.5mm 長さ 350mm	本体:高263×幅469×径 ϕ 25mm ステーション:高126×幅140×奥160mm	本体:0.35kg ステーション:2.5kg
HC-650F		18V	80W	650mm	250mm	線径 ϕ 0.5mm 長さ 700mm	本体:高313×幅819×径 ϕ 25mm ステーション:高126×幅140×奥160mm	本体:0.5kg ステーション:2.5kg

※ 本体質量は電源コードを除く