

HC-23TF

STYROL CUTTER

SURE

スチロールカッター

模型

工作

POP



3つの使い方ができる! 直線カット・ハンディカット・円カット

模型やPOPの製作もスムーズに!

自由にカット! ハンディにもなる!

アタッチメントで円も切れる!



株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所

〒111-0051 東京都台東区蔵前3-5-15

tel 03-5687-7031

西日本営業所

〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7

tel 06-6541-3893

製品仕様

型番 HC-23TF
定格電力 AC100V-240V 50/60Hz
定格消費電力 100V-21W
ACアダプター 重量:約120g
コード長:約1.5m
加工寸法 最大長さ:230mm
(ガイドテーブル使用の場合は200mm)
最大高さ:140mm
回転:半径25~110mm

寸法 幅365×高さ235×長さ205mm(組み立て時)
質量 約700g(ACアダプターは除く)
付属品 テーブル×1台
フレーム×1個
直線ガイド×1個
円ガイドテーブル×1個
円ガイドピン×1個
ACアダプター×1個
リール(ニクロム線付き)×1個
JANコード 4905058401501