

ヒートカッター・発泡カッター

発泡材

ウレタン


マルチカッターセット

SG-31

- 発泡スチロールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。切りカスが出ず、発泡スチロールの加工に最適です。

A型(直線用)

長さ:135mm 発熱部:75mm



I型(ローブなどに)

長さ:86mm 発熱部:26.5mm



製品仕様

型番	消費電力	最高温度	本体寸法(長×幅×高)	電源コード有効長	本体質量
SG-31	40W	500℃	129.5×58×167mm	3m	1000g
	付属品	アタッチメント×2種・ドライバー			

※ 本体質量は電源コードを除く ※アタッチメントはSG-31専用です

別売品 その他アタッチメント



B型(曲線用) EA304YF-11

長さ:135mm 発熱部:47mm



C型(溝掘り用) EA304YF-13

長さ:87mm 発熱部:100mm



D型(直線用)

長さ:95mm 発熱部:35mm



G型(シートなどに)

長さ:61mm 発熱部:21mm



H型(漁網・ネットなどに)

長さ:85mm 発熱部:13mm



フレキシブル(溝掘り用) EA304YF-14

全長:200mm 発熱部:86mm