


EA304ZB-100A ガス式半田ごて 取扱説明書

Ver.1.0

- ◆ 仕様
・能力 30~70W
・最高温度 400°C(トーチ 1300°C)※
・タンク容量 7ml
・使用時間 約30分(中火)
・サイズ 150mm × Φ24mm
・全長(キャップ付) 153mm
・全長(キャップなし) 140mm
・こて先 Φ1mm



※トーチとしてご使用の際はプロートーチチップ(EA304ZB-6)、
プロワーとしてご使用の際はヒートプロワーチップ(EA304ZB-7)を別途お買い求め下さい。



警 告

- ①ユニットはプロパンガスを使用します。気をつけて取り扱ってください。
- ②50°C以上の温度の所に放置しないでください。また、本体を直射日光にさらさないでください。
- ③穴を空けたり、焼却しないでください。
- ④アジャストを不正確に調整しますとガスが多く出過ぎたり、炎が大きくなりすぎたりしますので注意してください。また、着火の際は顔やからだを本体に近づけないでください。
- ⑤裸火、ヒーター、暖炉などのそばで充填したり、着火しないでください。
- ⑥作業場は常に清潔にしてください。
- ⑦子供には触らせないでください。
- ⑧使用しない時は乾燥した場所で、かつ鍵のかかるロッカーに入れて、子供には触らせないでください。
- ⑨トーチを使用する時は炎が1300°Cになりますのでとくに気をつけてください。
- ⑩トーチの炎は明るい光のもとでは見えにくくなりますので、取扱いに注意してください。
- ⑪セーフティサングラスを着用してください。
- ⑫適正な足場とバランスを保って作業してください。
- ⑬常識範囲内でご使用ください。体調不良の時は使用しないでください。
- ⑭チップの先端やユニットのパレル部分は触らないでください。
- ⑮作業中やユニットが熱い今まで席をはずさないでください。
- ⑯ユニットをしまう前には必ず充分ユニットが冷えていることを確認してください。
- ⑰スイッチをOFFにしてからキャップをかぶせてください。また、チップが充分冷えてからキャップをかぶせてください。
- ⑱換気を十分に行って作業してください。
- ⑲ユニットをかってに修理したり調整したりしないでください。ユニットを下に置くときは、炎が消えていることを確認してください。もし30秒以内に炎が消えない時はチップを交換してください。


◆充填方法

図のように本体後部から注入してください。
確認窓を見ながら注入し、タンクの90%まで入れてください。



◆点火


図のようにチップの着火口にイグニッションを近づけて着火してください。
プロートーチやプロワーに着火する場合は、先端に着火してください。



ライターでのつけかた

◆点火準備

スイッチを押しこみ
アジャスターを中間に。
着火の際は顔や
衣服を本体に
近づけないように。



◆調整

アジャスターを矢印の方向に
入れることで温度を高くる
中間ぐらいが最適です。
無理に炎を大きくする必要
はありません。

◆ オリフィス組品の交換(交換用オリフィス組品:EB304ZB-104)



①はんだごてチップをはずす



②ナットを取り外す




③針金のスタンドを外す



④ドライバーで2本のねじを取り外す



⑤蓋を前後に開き、片方を取り外す



⑥オリフィス組品を取り外す



⑦新しいオリフィス組品を組み入れる



⑧蓋を組み付ける



⑨2本のねじを締める



⑩スタンドを組み付ける




⑪ナットを締め付ける



⑫チップを組み付ける

※半田ごとの色は、実際の色と異なります。



株式会社エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL (06)-6532-6226 (代) FAX (06)-6541-0929

17.Feb.