

EA304ZB-100A ガス式半田ごて



品番	名称
EA304ZB-100A	本体
EA304ZB-1	φ 1mmチップ(交換用)1個

- ◆ 仕様 ・能力 30~70W ・最高温度 400℃(トーチ 1300℃) ・タンク容量 7ml
・使用時間 約30分(中火) ・サイズ 150 × Φ 24mm ・本体重さ 60g
・全長(キャップ付) 150mm ・全長(キャップなし) 140mm ・こて先(EA304ZB-1) φ 1mm
- ◆ 注意 ・ガス式半田ごては、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。
着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

