

廃番 ~~EA304ZC-100~~ ガス式半田ごてキット

- ◆ 仕様
・能力 25~80W
・最高温度 450℃(トーチ温度:1300℃)
・タンク容量 20ml
・使用時間 約120分(中火)
・サイズ 220 × Φ25mm
・本体重さ 76g
・全長(キャップ付) 220mm
・全長(キャップなし) 190mm
・こて先(EA304ZC-1) φ1mm
- ◆ 注意◆
・ガス式半田ゴテは、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。
着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

