

## EA304ZD-100 ガス式半田ごてキット

- ◆ 仕様 ・能力 30~100W ・最高温度 500°C(トーチ 1300°C) ・タンク容量 20ml  
・使用時間 約120分(中火) ・サイズ 220 × Φ27mm ・本体重さ 142g  
・こて先 Φ1.6mm
- ◆ 注意 ・ガス式半田ゴテは、冬場などで本体が冷えている時は着火しないことがあります。  
着火しにくい場合は本体を常温に馴染ませてから再度着火してください。

