

Gluing the clever way.

バッテリーグルーガン ^{グルーペン} GluePen



Make it your home.

バッテリーグルーガン GluePenでクリエイティブライフを楽しもう。
革新的なテクノロジーとコンパクトでハンディなデザイン。
さらにリチウムイオンバッテリー搭載で瞬時に使える驚きの便利さ。



BOSCH
Invented for life

Easy stapling anytime and anywhere.

バッテリータッカー PTK 3.6LI型



Make it your home.

バッテリータッカーPTK 3.6LIでクリエイティブライフを楽しもう。
リチウムイオンバッテリー搭載でクラス最小のバッテリータッカーは、
いつでもどこでも使えるモバイルタッカーです。



BOSCH
Invented for life

Let's enjoy Home decoration

彩りのある生活空間を楽しもう！ オリジナルなアイデアを形にできる便利ツール

1台2役。タッカーとしても、ホチキスとしても使える！



継ぎ足し充電が可能。
自然放電しにくく
いつでも使える
リチウムイオンバッテリーを搭載。

バッテリーインジケータ

充電時期が一目でわかる、バッテリー残量インジケータ。

ソフトラバーグリップ

手に馴染んで持ちやすく、疲れにくい。

ブッシュリリスシステム

新開発ブッシュリリスシステムにより、部材に押し付けられない限りステープルが出ない安全設計。

コンパクトでもこの作業量！

●1回のフル充電で

ステープル
打ち込み **約400本**

(幅11.4×深さ8mm・合板)

作業量は使用条件によって異なります。



別売りのホチキスアダプターを使用すれば、最大60枚までのステープルがカンタンに打込み可能。



別売りの中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利

ステープルストレージ

最大で100本のステープルを装填可能。

リロードインジケータ

ステープルの補充時期が一目で確認できて便利。

いつでもどこでも使えて、詰まらず、液ダレも無し！



継ぎ足し充電が可能。
自然放電しにくく
いつでも使える
リチウムイオンバッテリーを搭載。

高い耐久性

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計。

高温化防止

先端部にシリコンカバーを採用し、過度な高温化を防止。

接着可能素材

様々な素材に接着が可能！



※PE, PP, PTFE, ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く。

エルゴノミクスデザイン

人間工学に基いて設計されたエルゴノミクスデザイン。ペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮



マイクロUSB充電

充電コネクタは新技術マイクロUSBを採用。

短い予熱時間

スイッチを入れてからの予熱時間はわずか15秒程。すぐに使用が可能！

液ダレ防止機能

ボッシュ独自の技術でレバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止

コンパクトでもこの作業量！

●1回のフル充電で

連続使用時間
最大約30分

作業量は使用条件によって異なります。

バッテリータッカー PTK 3.6LI型

▶サイズ：(H)156mm×(W)50mm×(L)146mm

オープン価格 **JANコード 3 165140 601634**

仕様	
●能力	木材：4mm～10mm※1 コピー用紙：最大60枚
●定格電圧	DC3.6V(充電式内蔵リチウムイオンバッテリー)※2
●平均打込み回数	30(本/分)
●最大装填数	ステープル：100本
●質量	800g(バッテリー含)
●充電時間	約5時間(空→フル充電)
●標準付属品	充電器 ステープル1,000本(11.4mm×8mm)

※1：木材の硬さによって打ち込めない場合があります ※2：バッテリーは内蔵式のため交換できません。

別売アクセサリ

ホチキスアダプター

品番：1600 A1108 C



中綴じ冊子アダプター

品番：1600 A1108 D



品名	深さ	品番
ステープル(1000本入り)幅11.4mm	4mm	ST4
	6mm	ST6
	8mm	ST8
	10mm	ST10

※ステープルは専用の純正品対応です。

別売アクセサリ

品名	品番	入数
グルースティック クリア	GS7CLE	10本
グルースティック 強力タイプ	GS7ULT	10本
グルースティック プラスチック用	GS7PLA	10本
グルースティック カラーセット	GS7COL	10本
グルースティック グリッター(ラム)	GS7KIR	10本

※サイズ：7mmφ×150mm



グルースティック(クリア) グルースティック(カラー5色) グルースティック(ラム5色)

バッテリーグルーガン GluePen (GLUEPEN 型)

▶サイズ：(H)156mm×(W)50mm×(L)146mm

オープン価格 **JANコード 3 165140 828734**

仕様	
●定格電圧	DC3.6V(充電式内蔵リチウムイオンバッテリー)※
●消費電力	5.4Wh
●グルースティック径	7mmφ
●質量	100g(バッテリー含)
●予熱時間	約15秒
●充電時間	約4時間(空→フル充電)
●標準付属品	充電器、グルースティック(クリア)4本

※バッテリーは内蔵式のため交換できません。