

ホットメルト接着ガン 業務用

●高性能・小型・軽量のホットメルト接着ガンで、スティックをガンに装着して引き金を引けば、溶けたホットメルト接着剤が吐出されますので、誰でも簡単にご使用いただけます。

■特長

- 電源を入れ、引き金を引くだけで簡単に使用できる。
- 温度調整機能付きで余熱時間が短く、あらゆる接着剤に対応。(スーパーマティック プロフェッショナルのみ)
- 低温で使用可能なので、安全性が高く、消費電力が少ない。(スーパーマティック ローメルト専用接着ガンLTのみ)



■製品仕様

		EA305HE-10A	EA305HE-12	EA305HE-11
概要	品名	スーパーマティック アドバンス	スーパーマティック プロフェッショナル	スーパーマティック ※) 注意 ローメルト専用接着ガン LT
	品番	HGA-PB1	HGP-HY1	HMG-LM1
性能	定格電圧	AC 100V	AC 100V	AC 100V
	定格消費電力	19W	100W	16W
	予熱時間	7～8分	3～5分	7～8分
	熔融温度	約170℃	100～200℃ (可変)	約130℃
	吐出能力	1,000g～1,400g/h	700g～1,100g/h (温度調整メモリ4)	1,000g/h
仕様	特長	●高吐出タイプで作業性向上。 ●バランスへの取付が可能。 ●軽量タイプで使い易い。	●温度調整機能付き。 ●温度ヒューズ内蔵で温度の過剰上昇防止。 ●ヒーターの立ち上がりが早く、連続作業も可能。	●低温なので、安全性が高い。 ●消費電力が少ない。 ●バランスへの取付が可能。
	本体重量	約360g (電源コード除く)	約350g (電源コード除く)	約250g (電源コード除く)
仕様	寸法	全長248mm x 全高228mm	全長205mm x 全高180mm	全長224mm x 全高188mm
	電源コード長さ	1.78m	2m (変換プラグ付き)	約1.7m
	ノズル径	2.4-3.0mmφ (スタンダードノズルNH-21付き)	2.0mmφ (スタンダードノズルNM-N2.0付き)	約2.0mmφ
	使用可能ホットメルト径	φ11～12mm	φ11～12mm	φ11～12mm
	製品JANコード	4976742256684	4976742256882	4976742256462

※) 注意：スーパーマティック ローメルト専用接着ガン LT (品番:HMG-LM1)には、ローメルトスティック (品番:HMS-L1K)を必ず使用してください。

* 上記データは弊社の試験にもとづくもので、使用条件が異なるため必ず使用前に確認をお願いします。

* 仕様は予告なく変更することがあります。

■オプション製品仕様

〈スーパーマティック アドバンス〉

品名	品番	形状	φA (mm)	φB (mm)
スタンダード ノズル	NH-21		2.4～3.0	4.5
ロング ノズル	NH-22		2.4～3.0	4.7
フラット ノズル	NA-012 (付属NA-101)		—	—
カートン ノズル	NS-55		—	—

〈スーパーマティック プロフェッショナル〉

品名	品番	形状	φA (mm)	φB (mm)
ノズル	NM-N1.0		1.0	2.5
	NM-N1.5		1.5	3.0
	NM-N2.0		2.0	4.0
ロング ノズル	NM-LN1.0		1.0	2.5
	NM-LN1.5		1.5	3.0
	NM-LN2.0		2.0	4.0
変換 プラグ	NM-PG	—	—	—