

製品仕様 EA305XM-4A

商品名	ワンランク上のシーラー・卓上タイプ（長尺）
品番 / 機種名	NL-452K
定格消費電力	AC100V-920W 50/60Hz
加熱方式	瞬間通電
溶着部の温度	約280℃
シール寸法	幅3.0mm × 長さ450mm
シール能力	ポリエチレン（PE）：0.6mm以下 ポリプロピレン（PP）：0.3mm以下 ※材質、材厚に合わせてタイマーを調整してください。 ※その他材質についてはお問い合わせください。
シール時間	約0.5秒～2.2秒
本体質量	約8.9kg ※電源コードを除く
本体寸法	幅122 × 奥行650 × 高さ300mm
付属品	ヒーター × 2本 フッ素樹脂絶縁シート × 2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸 × 2枚 取扱説明書 × 1冊 製品分解図（部品リスト付） × 1枚
JAN	4905058411128

