

製品仕様

EA305XM-6A

商品名	ワンランク上のシーラー・卓上タイプ（長尺）
品番 / 機種名	NL-602K
定格消費電力	AC100V-1130W 50/60Hz
加熱方式	瞬間通電
溶着部の温度	約250℃
シール寸法	シール幅3.0mm × 長さ600mm
シール能力	ポリエチレン（PE）：0.6mm以下 ポリプロピレン（PP）：0.3mm以下 ※材質、材厚に合わせてタイマーを調整してください。 ※その他材質についてはお問い合わせください。
シール時間	約0.5秒～2.2秒
本体質量	約10.9kg ※電源コードを除く
本体寸法	幅122 × 奥行800 × 高さ350mm
付属品	ヒーター × 2本 フッ素樹脂絶縁シート × 2枚 フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸 × 2枚 取扱説明書 × 1冊 製品分解図（部品リスト付） × 1枚
JAN	4905058411135

