

EA308B 銀口用フラックス

150g入り

特 徴

- ・銀口用ペースト状フラックスです。 **燐・銅口にも使用できます。**
- ・活性温度範囲 (400 ~ 900)が広く深い浸透力を持ち、飛散りやピンホールがほとんどありません。
- ・使用実績の高い最もポピュラーなフラックスです。
- ・より優れた口付を行うために速やかに母材表面を洗浄にし、加熱中の酸素防止を行い、“ぬれ現象”を促進させる優れたフラックスです。

物理的特性

P H: 7.2
比 重: 1.858
沸 点: 100
融 点: 566
引火点: なし

規 格

FED SPEC O-F-499C タイプB
AWS タイプ3A
AMS 3410F