

型 式	電線仕様			備 考	質量 (kg)
	長さ(m)	種類・太さ(mm)・心数(C)	許容電流(A) 100%・50%		
●30m (キャスター付)					
EDR-0 *	—	—	—	本体のみ (キャスター付) 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	10.0
EDR-3022	30	WCT 22 × 1	105・150	ホルダーセット付<HJ-338R>・キャスター付 一次側ケーブル1.5m付 (WCT22×1C)	19.2
EDR-3038		WCT 38 × 1	150・220	ホルダーセット付<HJ-338R>・キャスター付 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	24.9
●20m (スリムタイプ)					
EDS-0 *	—	—	—	本体のみ 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	9.1
EDS-2022	20	WCT 22 × 1	105・150	ホルダーセット付<HJ-338R> 一次側ケーブル1.5m付 (WCT22×1C)	15.4
EDS-2038		WCT 38 × 1	150・220	ホルダーセット付<HJ-338R> 一次側ケーブル1.5m付 (WCT38×1C)	19.0

●一次側電線1.5m付

●ホルダーセットはEDR-3038・3022、EDS-2038・2022型に1セット標準装備ですが、
不意の事態にも安心して作業ができるよう、予備の用意をおすすめします。

●アースクリップセットをお求めいただければ、アースケーブルリールとしても使用できます。

●< >内は部品型式です。

●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。