

EA315AS-10	300A溶接機用 10m
EA315AS-15	300A溶接機用 15m
EA315AS-20	300A溶接機用 20m
(溶接機ケーブル)	

- このケーブルは主として、アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- 導線用1種ケーブル
(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- 仕上げ外径 14.5mm

- 導体
公称断面積 WCT38mm²
構成 素線数/素線径 mm
7/34/0.45
外径 9.1mm

- 紙テープ
巻き厚さ 約0.1mm

- シース厚さ 2.6mm

- 許容電流 連続 150A

