

NEW



溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機

## EMS対策商品

EMS対策はご存知ですか？

静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電氣的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。

※アース線は必ず接地してください。

インバータ制御  
直流出力により  
安定した溶接が可能

低消費電力を実現

小型軽量化



### 仕様

出力調整範囲	20A~200A
定格入力電圧	単相200V
定格入力電流	40A
入力容量	8.0kVA / 6.5kW
定格負荷電圧	28.5V
無負荷電圧	電撃防止機能ON：13V 電撃防止機能OFF：68V
定格使用率	30%
外径寸法	W185×L455×H320mm
質量	10kg

溶接棒径	Φ1.6	Φ2.0	Φ2.6	Φ3.2	Φ4.0
溶接電流	~50A	~60A	~130A	~160A	~200A
使用率	100%	100%	100%	60%	30%
溶接板厚	~3mm	~4mm	~8mm	~10mm	~12mm

### 標準付属品

入力ケーブル（3芯）5.5mm-3m、出力端子用絶縁カバー

（※ホルダー付ケーブル、アースクリップ付ケーブルは別売となります。）