

いつも新しいモノを・・・
IKURATOOLS

溶接名人

インバーター制御直流アーク溶接機

NEW

イクラ
AC100V専用

溶接名人

ISK-LY70Pro

手軽に高品質溶接

AC100V
ノイズ対策商品

最大2.6φの溶接棒が
使用可能

使用率**80%**

超小型

超軽量



質量 **4.3kg**

インバーター制御直流アーク溶接機

溶接名人

100Vで良質なアーク特性

出張工事等にも
便利な小型・軽量設計

安心・安全の
各種保護機能付

各種EMC対策

溶接から放射するノイズを抑える対策と、他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。

インバーター制御

インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。

温度センサー

センサーで温度を検出。故障や温度による電子部品の劣化を防ぎます。

電圧安定システム

溶接現場での電圧降下に対しても、安定した出力を維持することができ、アークの安定性、アークスタート性を最適に制御します。

ISK-LY70Pro

100V専用



家庭用コンセントで使用する場合は、60A以下にダイヤルを合わせてください。黄色エリアにダイヤルを合わせる際は、20Aのブレーカーからご使用ください。

質量 4.3kg

仕様

定格入力電圧	100V
出力調整範囲	10A～70A
定格周波数	50/60Hz
定格使用率	80%
定格負荷電圧	23V
無負荷電圧	80V
定格入力	1.8kVA/1.4kW
外形寸法	W120×L290×H235mm
質量	4.3kg
入力ケーブル	2.0mm ² ×3m
使用溶接棒径	～φ2.6

標準付属品

ホルダー付ケーブル
16mm²-5m



アースクリップ付ケーブル
16mm²-3m



入力ケーブル(3芯)
2.0mm²-3m

●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索

<http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代

海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
長岡出張所 ☎090(1702)3423(携帯)
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代

