

WELDING WAGON

SUZUKID[®]



キャビネットワゴン
SWC-80



3つのキャビネット
で
消耗品や工具を収納可能！



*Two types of welding wagons
presented by SUZUKID.*

7立米ボンベも積載可能！
大型機種に最適！！



ウェルディングワゴン
SW-200

製品特徴

キャビネットワゴン SWC-80



01 3つのキャビネット
消耗品・工具を収納!



スライドレール式の引き出しが3つあり、周辺アイテムを収納可能です。
(※引き出し有効寸法は幅175×奥行375×高さ50mm)

02 1.5立米ボンベを
積載可能!!



1.5立米ガスボンベを積載可能です。ガスボンベ固定チェーンが設置されているので、安全に積載が可能です。

03 用途に合わせて取っ手の
組付け向きを変更可能!



作業者の好みや環境に合わせて、取っ手の組付け向き(角度)を変えることが可能です。

ウェルディングワゴン SW-200



01 7立米ガスボンベも
積載可能!!



7立米ガスボンベが積載可能です。さらに上棚と下棚にそれぞれ70kgずつ積載可能で、重厚な設計になっています。

02 様々な機種に対応!
大型機種に最適!



当社のほぼ全ての溶接機、プラズマ切断機を積載可能です。
※SAY-160・SBV-130・SWA-150を除く

03 滑り止めゴムマットで
安全な積載をサポート!



上棚には滑り止めゴムマットを設置、さらにガスボンベ固定チェーンも採用しており、安全に積載可能です。

製品仕様

キャビネットワゴン
製品ページ



ウェルディングワゴン
製品ページ



品名	キャビネットワゴン	ウェルディングワゴン
型式	SWC-80	SW-200
JANコード	4991945 034365	4991945 033290
本体寸法	幅 385 × 奥行 605 × 高さ 870mm	幅 510 × 奥行 985 × 高さ 685mm
本体質量	17kg	25kg
最大積載量	60kg (ガスボンベ含む)	150kg (ガスボンベ含む)
上棚最大積載量	25kg	70kg
下棚最大積載量	25kg	70kg
上棚寸法	幅 280 × 奥行 450mm	幅 310 × 奥行 610mm
下棚寸法	幅 280 × 奥行 430mm (ボンベ置き場除く)	幅 290 × 奥行 510mm (ボンベ置き場除く)
積載推奨機種	SIG-140、SAYI-80N、SAY-80L3、SSW-80、STG-200D、APC-15S、APC-15E、パディシリーズ、スティッキーシリーズ、アイマックスシリーズ	SIG-200、SIG-140、STG-200ACDC、STG-200D、APC-40

共通特徴

前輪ストッパー採用



SWC-80、SW-200ともに前輪にはストッパーを採用し、固定や移動がラクラク!

