

EA316AA-1 高級酸素調整器

仕様

適用ガス	酸素
一次圧力	14.7 MPa(150 kgf/cm ²)
調整圧力	0.1 ~ 0.97 MPa(1 ~ 9.9 kgf/cm ²)
標準流量	35Nm ³ /h [P ₂ 0.5 MPa(5 kgf/cm ²)のとき]
入口接続	W23山14スライド式(仏式)
出口接続	M16P1.5右おねじ(5・16ホース口)

： 逆流防止弁は付いておりません

