

## EA316AA-2 高級酸素調整器

### ◆仕様

適用ガス	酸素
一次圧力	14.7 MPa(150kgf/cm <sup>2</sup> )
調整圧力	0.1~0.97MPa(1~9.9kgf/cm <sup>2</sup> )
標準流量	35Nm <sup>3</sup> /h[P <sub>2</sub> 0.5MPa(5kgf/cm <sup>2</sup> )のとき]
入口接続	W22山14
出口接続	M16P1.5右おねじ(5・16ホース口)

: ●逆流防止弁は付いておりません

