

EA316BB アセチレン調整器



仕様

適用ガス	アセチレン
高圧圧力計	2.5MPa
低圧圧力計	0.2MPa
1次側使用範囲	~ 1.55MPa
2次側使用範囲	0.02 ~ 0.13MPa
入口接続	M22 × P2.0 アセチレン枠式
出口接続	M16 × P1.5 左ネジ
重量	2.2kg

逆火防止器付

流量特性

