

ポンベ用汎用圧力調整器 LPGポンベ用圧力調整器

RP-70型



RP-70



【特長】

1. 軽量・コンパクト
2. LPGポンベに直接取付けて、切断器、工事用バーナー等に使用できます。

JIS 新JIS規格対応・新安全機構

さらに千代田精機では、ISO規格に基づいて、2003年8月に改正されました新JIS(B6803)規格に対応する為、溶断器用圧力調整器の安全機構を下記の様に改良しました。

- 1.圧力調整ハンドルを取り外すことを出来なくしました。
- 2.規定圧力以上に圧力を調整する事を出来なくしました。

【標準仕様】

型 式		RP-70
使用ガス		プロパン
材 質	本体	C3771B
	ダイヤフライム	CR
	シート	C3604B
1 次 圧 力		2.0MPa以下
調 整 圧 力		0.02~0.15MPa
1 次 側 圧 力 計		なし
2 次 側 圧 力 計		0~0.25MPa
標準流量(標準状態)		4m ³ /h
入 口 形 状		W22.5山14(左) LP用
出 口 形 状		M16×P1.5(左) 3/8(Φ9) ホース口
質 量		0.75kg

[RP-70型圧力調整器 流量表]

