

# 防静電アンクルストラップ

## AS-208

- ・足首バンド式のため、手作業が自由にできます。
- ・バンド長、グラウンドコードの組み合わせにより、現場に合わせてご選択頂けます。



一般仕様 (EA321AA-11)(EA321AA-12)

|               | AS-208-256           | AS-208-2510           | AS-208-326           | AS-208-3210           |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| バンドサイズ        | 2×25cm               |                       | 2×32cm               |                       |
| スナップ径         | 10mm                 |                       |                      |                       |
| バンド重量         | 約11g                 | 約11g                  | 約12g                 | 約12g                  |
| グラウンドコード      | 1MQ抵抗内蔵              |                       |                      |                       |
| グラウンドコード長さ・重量 | 約1.8m、約23g           | 約3.0m、約31g            | 約1.8m、約23g           | 約3.0m、約31g            |
| オプション         | スベアグラウンドコード:AS-6L-10 | スベアグラウンドコード:AS-10L-10 | スベアグラウンドコード:AS-6L-10 | スベアグラウンドコード:AS-10L-10 |
| JAN           | 4983621880618        | 4983621880625         | 4983621880632        | 4983621880649         |

### AS-208-256

(バンド0.8フィート、グラウンドコード6フィート)

### AS-208-2510

(バンド0.8フィート、グラウンドコード10フィート)

### AS-208-326

(バンド1フィート、グラウンドコード6フィート)

### AS-208-3210

(バンド1フィート、グラウンドコード10フィート)