




EA323-1-6 ソダーウィック



鈍銅の細い撚り線に鈍水ホワイトフラックスをしみこませた、ユニークなハンダ吸取りワイヤーです。

[使用例]



品番	幅mm×長さm	重量g	用途
EA323-1	0.9×1.5	46	SMD
EA323-2	1.5×1.5	61	マイクロサーキット
EA323-3	1.9×1.5	78	3.2mm～4.8mmパッド
EA323-4	2.8×1.5	94	4.8mm以上のパッド
EA323-5	3.9×1.5	133	ターミナル
EA323-6	5.6×1.5	181	大型コネクタ・ターミナル

ハンダゴテで加熱。簡単にハンダを除去。

いつでも

ハンダ除去が必要な時、ソダーウィックには6種のサイズが用意されていますので、SMDから大型ターミナルまで効率的作業ができます。

どこでも

生産ライン、研究所、フィールドメンテナンス、コンパクトなソダーウィックは場所を選びません。

だれにでも

特別な道具や技術を必要としませんから、どなたでも簡単にハンダ除去作業ができます。

高品質

- 高純度の銅細線を独特の編みかたで製造しています。
- 厳密なクオリティーコントロール下で生産されており有害な不純物を含んでいませんから製品の劣化がなく、基板に害となる因子を残しません。
- ソダーウィックで使用されているフラックスは、最もマイルドで腐食性のないタイプRのホワイトロジンフラックスを使用していますので、洗浄等の後処理を必要としません。

高能率

- 熱伝導とハンダの流れ性が良く、短い作業時間で基板に熱ダメージを与えることなく、ハンダ除去ができます。
- ソダーウィックの特殊編みパターンは、より多くのハンダを吸収保持します。

