

EA338AK-30, -30B

(塩ビパイプカッター)

品番	名称
EA338AK-30	本体
EA338AK-30B	替刃

<切断能力>

切断材料	切断能力
硬質塩化ビニル管	0～VP50(60mm)
硬質ビニル電線管	0～VE54(60mm)
HIVP管	0～HIVP50(60mm)
保温材付塩ビ管	0～φ63
ポリエチレン管	
ポリブデン管	
ガス管	0～PE50(63mm)



●全長・・・250mm

●女性の握力(約20kg)でVP50を切断できます。