master tool HIGH QUALITY PROFESSIONAL TOOLS BLAND

MP-38F
エンビカッタ極

切断能力

切断握力　約15kgf　　**切断外径 直径38㎜**

硬質塩化ビニル管	0～ＶＰ30	架橋ポリエチレン管	0～φ38㎜
ＨＩＶＰ管	0～HIVP30	ポリブデン管 Gタイプは不向き	0～φ38㎜
ＨＴ管	0～HTVP30	電線保護管	0～VE28
保温材付管	0～φ38㎜	ガス管（PE樹脂管）	0～PE25
アルミ3層管 Gタイプ対応	0～φ38㎜	プリカチューブ Gタイプ対応（岩子の変形はします）	0～φ38㎜

刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたり、曲がったりした場合はお買い上げになった販売店でお求めください。

替刃はＭＰ０３８Ｆをお買い求め下さい。
（替刃交換方法は替刃台紙裏面をご覧ください。）

特徴


★耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
★特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
★最小スペースで使用できるΦ38㎜まで対応のパイプカッタです。

切断可能スペース



刃全開時の幅が狭いので
工具の取り回しが便利

他社と違い先端部分だけでなく
レバを含む実作業スペースが
100㎜あれば作業可能です。



当社製品であればアゴ先入れれば
そのままカットできます

超コンパクト設計



重量
260g
サイズ
205㎜Ｘ75㎜Ｘ20㎜


※当社測定による物です

片手ワンタッチオープン



バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に、片手でよりスピーディ

替刃交換が簡単



①刃開きキックバネを指、ドライバーで図の様に替刃からはずします。
②カッターネジ（刃の中心）をドライバーではずします。
③替刃を本体より取り外します。
④③→①へ逆手順で元に戻すと完了です。

携帯性



屋根裏に入るとき
狭い場所で移動するときに
ポケットに入れて無理なく
移動できる便利さ

SMART　CUT工法

他社品に比べ切断終わりにパチンと跳ねた切り終わりになりにくい設計ですので冬季や劣化したパイプの切終わりによるパイプ割れが軽減されます。（絶対に割れないというわけではありません）

季節対応目安表

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
▲	▲	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△

◎…普通に切断　　○…ゆっくりと切断
△…かなりゆっくりと　　▲パイプを温めて切断
※上記は刃が痛んでいない時の目安です。

注意


1. 刃部・レバーなどの可動部で指などをはさまないよう注意してください。
2. 危険ですので刃の下に手などを入れないでください。
3. 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
4. 鋼管、銅管、アルミ管等の金属管、ケーブル線類は切断出来ません。
5. 古いパイプは、割れやすいのでゆっくり切断してください。
6. 冬期には、パイプが割れやすくなりますので、ゆっくり切断するか
   お湯等でパイプを温めてから切断してください。
7. 安全の為、保護メガネを着用ください。
8. 指定以外のサイズのパイプは、切断しないでください。

※表裏の表記文言については全ては当社比となります。
他社メーカーとの比較ではありません。

警告

・刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
・又、切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。

部品図



NO.	部品名	NO.	部品名
①	本体	⑧	戻り爪
②	レバ	⑨	戻り爪用キックバネ
③	替刃（ MP038F ）	⑩	φ5ピン
④	刃開きキックバネ	⑪	バネ固定ピン
⑤	レバ用キックバネ	⑫	カッタネジ
⑥	送り爪	⑬	フック
⑦	送り爪用キックバネ	⑮	六角ナット

各部品の注文方法

例）フックがほしい 場合
本体形式 品番　　品名
MP38 - ⑬　　フック
と明記しご購入された販売店等へご注文ください

本体重量：260g
本体サイズ：205×80×23mm
製造元　株式会社　木村

4 571259 273539

MADE IN JAPAN

台紙　プリスタPET