master tool
HIGH QUALITY PROFESSIONAL TOOLS BLAND

MP-48F
エンビカッタ極

切断能力

切断加重　約17kg　　**切断外径　48mm**

硬質塩化ビニル管	0～VP40	電線保護管	0～VE42
ＨＩＶＰ管	0～HIVP40	耐衝撃性硬質塩ビ電線管	0～HIVE42
ＨＴ管	0～HT40	ガス管	0～PE42
保温材付管	0～Φ48mm	一般用ポリエチレン管	0～PE42
架橋ポリエチレン管	0～Φ48mm	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	0～Φ48mm
ポリブデン管	0～Φ48mm	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管	0～Φ48mm

アタッチメント装着時


品　名	90度切断	45度切断
電線モール	0～幅40mm	0～3号
半月モール	0～幅40mm	0～26mm
オーム社製プロテクタ	0～1号	0号

刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたり、曲がったりした場合は お買い上げになった販売店でお求めください。
替刃は　ＭＰ048Ｆ をお買い求め下さい。
(替刃交換方法は替刃台紙裏面をご覧ください。)

特徴

★耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
★特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。

切断可能スペース



他社と違い先端部分だけでなくレバーを含む実作業スペースが130mm～150mm程度あれば作業可能です。
刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利

給水パイプも止め具（サドル）を外さず切断可能

替刃交換が簡単



①刃開きキックバネを指、ドライバーで図の様に替刃からはずします。
②カッターネジ（刃の中心）をドライバーではずします。
③替刃を本体より取り外します。
④③→①へ逆手順で元に戻すと完了です。

SMART　CUT工法

他社品に比べ切断終わりにパチンと跳ねた切り終わりになりにくい設計ですので冬季や劣化したパイプの切終わりによるパイプ割れが軽減されます。（絶対に割れないというわけではありません）

切断のコツ

レバーの開閉について
各メーカーごとにレバーの開閉幅（開く幅、閉じる幅）が異なりますので、レバーを閉じたとき（切断時）に"カチッ"という音を確認したらレバーを開くという風にされるとスムーズに切断できます。


パイプのセッティングについて
①パイプと受け部が離れないようにパイプと受け部を手で固定する
（手を切らないよう細心の注意を払ってください）
②パイプ片面から4ｃｍ未満での切断はパイプが斜めに切れる可能性が高いです。（刃が欠けやすくなります。）
③４ｃｍ未満の切断時にはパイプに刃を軽く食い込ませ1周"筋"をつけて切断してください。
（切り終り気をつけてください　かけやすくなります）

片手ワンタッチオープン



バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に、片手でよりスピーディ

アタッチメントの使用方法



ピンが抜けやすい時はピン側の差し込む部分にセロハンテープや薄い紙などを巻いてご利用ください。

アタッチメントが本体から脱落し易い場合はテープ等で補助してください。

季節対応目安表

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
▲	▲	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△

◎…普通に切断　　○…ゆっくりと切断
△…かなりゆっくりと　▲パイプを温めて切断
※上記は刃が痛んでいない時の目安です。

注意

1. 刃部・レバーなどの可動部で指などをはさまないよう注意してください。
2. 危険ですので刃の下に手などを入れないでください。
3. 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
4. 鋼管、銅管、アルミ管等の金属管、ケーブル線類は切断出来ません。
5. 古いパイプは、割れやすいのでゆっくり切断してください。
6. 冬期には、パイプが割れやすくなりますので、ゆっくり切断するか**お湯**等でパイプを温めてから切断してください。
7. 安全の為、保護メガネを着用ください。
8. 指定以外のサイズのパイプは、切断しないでください。

アタッチメント装着時の注意事項


1. アタッチメントの脱着は必ず保護手袋をつけてください。
2. アタッチメントの脱着は必ず刃を閉じた状態で行ってください。

警告

・刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
・又、切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。

※表裏の表記文言については全ては当社比となります。
他社メーカーとの比較ではありません。

部品図



NO.	部品名	NO.	部品名
①	本体	⑧	戻り爪
②	レバ	⑨	戻り爪用キックバネ
③	替刃（ **MP048F** ）	⑩	φ5ピン
④	刃開きキックバネ	⑪	バネ固定ピン
⑤	レバ用キックバネ	⑫	カッタネジ
⑥	送り爪	⑬	フック
⑦	送り爪用キックバネ	⑭	スペーサー

各部品の注文方法
例）フックがほしい　場合
本体形式　品番　MP48-⑬　　品名　フック
と明記しご購入された販売店等へご注文ください

台紙　プリスタPET

本体重量：308g
本体サイズ：229×92×23mm
アタッチメント重量：25g

マスターツール
製造・販売元　**株式会社 木村**

4 571259 273546

ALL MADE IN JAPAN