

空調ドレン管用カッタ

●クボタケミックス KCDレンパイプ ●積水化学工業 ACドレンパイプ 対応

NEW

RB100D

適応パイプ径 呼び 50・65用

美しく切
断！
空調ドレン管を

バリ、カエリ、発泡層のつぶれなし！ 切粉もなく、直角に美しく切断！



極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。



本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。



標準仕様

品名	ドレン管カッタ 65
型式	RB100D
品番	427199
適応パイプ	空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管 空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管
適応パイプ径	呼び径 50・65
本体質量	1430g
刃物径(品番)	φ 56 (424249) ※
標準価格	¥38,000

※ドレン管カッタ65用替刃 ¥6,800