



エアコンダクトカッタ

F1マシンなどのレーシングカーエンジンと同じ製法の、高剛性アルミダイキャストのボディ仕様

切れ味・カット面の美しさ 業界NO.1

国内エアコンダクト
90%に対応!!



VDZ50

専用ケース オープン価格

MD-75
SD-100
DAS-010 切断可能
DD-100

VD2100



VD2000

■SPEC

VD2000 (EA338DC)

適応切断ワーク	INABA...SD-77 SD-66 LD-70 松下電工...DAS 060 DAS 080 イノアック...DD-60 DD-75
重量	520g
サイズ	18×250×90 (mm)

VD2100 (EA338DE)

適応切断ワーク	INABA...SD-66 SD-77 SD-100 MD-75 MD-75N LD-70 松下電工...DAS-060 DAS-080 DAS-010 イノアック...DD-60 DD-70 DD-100
重量	570g
サイズ	18×310×90 (mm)

CONCEPT

- 高剛性強化ボディでダクトをしっかりサポート!
- 冬場でもワークが割れにくい独自の受け部構造!
- 軽量コンパクトボディ設計!
- ステンレス刃仕様で耐食性抜群!
- ワンタッチ開閉で作業効率UP!

品番	パッケージ寸法	重量	JAN CODE
VD 2000	340mm×110mm×25mm	520g	4953998006119
VD 020	195mm×80mm×4.5mm	100g	4953998006126
VD 2100	360mm×120mm×25mm	570g	4953998006133
VD 021	210mm×80mm×4.5mm	110g	4953998006140