

EA340GB-51～-54（手動式ドレンクリーナー） 取扱説明書

Ver. 1.0

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意

- ⚠** 注意
- ・本製品はシンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除をする工具です。用途外の使用はしないでください。
 - ・使用の際は、保護メガネを着用してください。
 - ・ケーブルを取り扱っている時は革手袋のみ着用してください。軍手などの織物の手袋は危険です。
 - ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

■機能

ストレートスパイラルオーガー付(EA340GB-51, -52)

球型オーガー付(EA340GB-53, -54)

グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます。

■各部名称

ケーブル

うちわネジ

オーガー

EA340GB-51, -52



EA340GB-53, -54



ハンドル



使用例

■使用方法

1. ハンドルにケーブルを挿入します。
2. ケーブルを止まるまで排水管に押し込みます。
3. ハンドルを排水口から15cmスライドさせ、うちわネジを締めます。
4. ハンドルを時計回りに回し、前方に軽く押します。
5. ハンドルが排水口に当たったら、うちわネジを緩めてハンドルを引き戻します。
6. 貫通するまで、4、5を繰り返して行ってください。
7. 管内がきれいになったら、手を傷つけないようにケーブルを引き抜いてください。



ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルを無理に押し込むとツールが損傷したり、人が怪我をしたりする可能性があります。

■メンテナンス、保管

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルに注油してください。

■仕様

品番	ケーブルサイズ	清掃可能パイプ径	ケーブル先端
EA340GB-51	φ6.0mm×2.4m	φ31～50mm	ストレートオーガー
EA340GB-52	φ6.0mm×7.6m	φ31～50mm	ストレートオーガー
EA340GB-53	φ9.5mm×7.6m	φ50～75mm	球型オーガー
EA340GB-54	φ9.5mm×15.2m	φ50～75mm	球型オーガー