

EA340GC-11(手動式ドレンクリーナー) 取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○仕様

- ・ケーブル…φ6.0mm×7.5m
- ・清掃可能パイプ径…32～50mm
- ・重量…1.28kg
- ・付属品…φ38mmブラシ、φ76mmブラシ

安全上の注意

- ①使用の際は、保護メガネを着用してください。
- ②ケーブルを取り扱っている時は皮手袋のみ着用し、軍手などの織物の手袋はケーブルに巻き込まれる恐れがありますので使用しないで下さい。
- ③使用前に管内を、中和するか腐食性のある場合は使用を控えて下さい。

○各部の名称



○使用方法

1. 固定ネジをゆるめて下さい。
ドラムからケーブルを引っ張って、排水口の中にヘッドを差し込んで下さい。
2. 抵抗があるまで、管内にケーブルを(手で)送り出して下さい。
対象物に到達しましたら、固定ネジでケーブルを固定して下さい。
3. 片方の手でグリップを持ち、もう片方の手でハンドルを持ちます。
ハンドルを右回転させながら軽い力で押して下さい。
ケーブルに力を加えないで下さい。
強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4. そのままの状態ケーブルを15cmほど出し引きして管内が貫通するまで作業を繰り返し行って下さい。
5. 管内がきれいになったら、手を傷付けないように引き戻し収納して下さい。

※もし、トラップにドレンプラグが付いていれば、下にドレンパンを備えて、
ねじを外し、その穴からケーブルを差し込んで下さい。

○メンテナンス

使用後はケーブルを水で洗い流し、ケーブルに注油して下さい。

※改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Sep